

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente de chapa maciza, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942721 800
GTIN	4062406595821
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×28G. Cajones adecuados: 36×24G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura en G	40
Altura	800 mm

Profundidad en G	28
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	645 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
ComfortClose	no
Peso	63 kg
Profundidad	700 mm
Posicionamiento mango	arriba
Anchura	1000 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------