

Garant GRIDLINE

**Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942745 800
GTIN	4062406595869
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 60×28G. Cajones adecuados: 26×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

**El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Peso	107 kg
Anchura en G	60
Armario tipo de construcción	Armario base

Profundidad en G	28
Posicionamiento mango	arriba
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	700 mm
Anchura	1500 mm
Altura útil	663 mm
Altura	800 mm
ComfortClose	no
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
---	-------------