

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 800mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 942765 800 |
| GTIN | 4062406595906 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 80×28G. Cajones adecuados: 36×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Profundidad | 700 mm |
| Altura útil | 663 mm |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Profundidad en G | 28 |
| Peso | 125 kg |

| | |
|--|---|
| Posicionamiento mango | arriba |
| Altura | 800 mm |
| Anchura en G | 80 |
| Anchura | 2000 mm |
| ComfortClose | no |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Frontales del armario | Puerta corredera de chapa maciza |
| Ejecución | para equipamiento personalizado |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1600 |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Armario de gran capacidad |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21 | 914227 GP21 |
|---|-------------|