

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 900mm



Datos de pedido

Número de pedido	942765 900
GTIN	4062406595913
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 80×28G. Cajones adecuados: 36×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Posicionamiento mango	arriba
ComfortClose	no
Altura	900 mm
Armario tipo de construcción	Armario base

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	763 mm
Profundidad	700 mm
Anchura en G	80
Profundidad en G	28
Peso	131 kg
Anchura	2000 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
---	-------------