

Garant**Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080372 13
GTIN	4062406596286
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414, ISO B y EN 983.

Nota:

La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

La serie GARANT es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Valor del flujo	2250 l/min
Presión de servicio máx.	16 bar
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	13 mm

Tipo de producto

Acoplamiento