

HOLEX**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, derecha,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 160/250mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 278045 160/250 |
| GTIN | 4062406602123 |
| Clase de artículo | 22B |

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------|
| Ø máximo 1.ª escotadura D_2 | 250 mm |
| Ø mínimo 1.ª escotadura D_1 | 160 mm |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 14 mm |
| Anchura del mango b | 25×25 mm |
| Tornillo | 279816 4 |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Ancho de tronzado w | 3; 4 mm |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |

