



## Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 400 mm, Altura / ancho de balda: 2490/1282mm



### Datos de pedido

Número de pedido	991901 2490/1282
GTIN	4052941930249
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.

Máxima **carga por estante de 150 kg** por estante.

**Carga por módulo:** con altura de 1960 mm 750 kg, con altura de 2490 mm 900 kg, con altura de 2967 mm 1050 kg.

Para las estanterías de ampliación se necesitan los siguientes tirantes en cruz para cada tercer módulo de estantería:

Tam. 1960/1282: 1 × n.º 992046 tam. 1325.

Tam. 2490/1282: 1 × n.º 992046 tam. 1325.

Tam. 2967/1282: 2 × n.º 992046 tam. 1325.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**Estantería básica:** Longitud nominal + 62 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 31 mm

#### Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

**Suministro:**

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.

Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

**Nota:**

- **Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.**

Material: galvanizado

Altura: 2490 mm

Anchura: 1282 mm

Profundidad: 400 mm

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 1313 mm

Número de estantes: 6

Capacidad de carga estante: 150 kg

## Descripción técnica

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1313 mm
Altura	2490 mm
Montaje encajable	sí
Acceso al estante	de un lado
Profundidad	400 mm
Anchura	1282 mm
Carga del panel máxima	900 kg
Número de estantes	6
Capacidad de carga estante	150 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	30 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado

Atributo del nombre de producto	Profundidad 400 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

---

## Accesorios

Calzo 2 mm Número calzos 5	992049 5
Anclaje al suelo Tipo 2967	992047 2967
Estante anchura×profundidad 1282X400 mm	992010 1282X400
Calzo 1 mm Número calzos 5	992048 5