



## Estantería de oficina estantería básica, Profundidad 300 mm, Altura / ancho de balda: 1960/994mm



### Datos de pedido

Número de pedido	991800 1960/994
GTIN	2050002057654
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estantería de oficina galvanizada. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas. Las regletas protectoras contra deslizamiento galvanizadas en la parte posterior de los estantes evitan que se muevan los archivadores, cajas, etc. Estantería superior como cubierta de estantería sin regleta protectora contra deslizamiento.

Altura de la estantería de 1960 mm: Adecuado para 5 archivadores.

Altura de la estantería de 2278 mm: Adecuado para 6 archivadores.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**Estantería básica:** Longitud nominal + 62 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 31 mm

#### Colocación:

Cantidad de estantes con protección contra deslizamiento: 5

Cantidad de estantes sin protección contra deslizamiento: 1

#### Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.

Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

**Nota:**

- **Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.**
- **No es posible la fijación mural.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Para las estanterías de ampliación se necesitan los siguientes tirantes en cruz para cada tercer módulo de estantería: 1 tirante en cruz n.º 992045 tam. 1325.**

Material: galvanizado

Medidas de construcción estantería básica Anchura: 1056 mm

Capacidad de carga estante: 100 kg

Carga del panel máxima: 600 kg

## Descripción técnica

Carga del panel máxima	600 kg
Profundidad	300 mm
Anchura	994 mm
Altura	1960 mm
Intervalo de empleo	Estantería para archivadores
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1056 mm
Capacidad de carga estante	100 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor estante	30 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 300 mm
Tipo de producto	Estantería para archivadores

## Accesorios

991821 994X300

Estante para estantería de oficina Ancho × profundidad  
del estante 994X300 mm

---