




Estantería básica para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 992410 2500 |
| GTIN | 4052941835681 |
| Clase de artículo | 95S |

Descripción

Ejecución:

Estantería para palés de bastidores perfilados de acero laminados en frío y altamente resistentes. Rigidez elevada de los bastidores gracias a su forma especial: Atornillado para un bastidor entramado resistente con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de enganche de 5 ganchos soldadas para una unión en arrastre de fuerza y en arrastre de forma con los montantes de estantería. Incluye anclaje al suelo.

Suministro:

Estantería básica: 2 bastidores perfilados, travesaños longitudinales, 8 anclajes al suelo, 2 rótulos de capacidad de carga.

Estantería de ampliación: 1 bastidor perfilado, travesaños longitudinales, 4 anclajes al suelo.

Lacado:

Soporte galvanizado, largueros RAL 5010 azul de genciana **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar, además, chapas niveladoras.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Ejecución de montaje: Estantería encajable

Anchura de compartimento: 2700 mm

Altura travesaño: 100 mm

altura inferior de compartimento: 1000 mm

Número de travesaños longitudinales: 4

Número niveles de almacenamiento: 2

Carga del panel máxima: 4800 kg

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------|
| Profundidad | 1100 mm |
| Altura | 2500 mm |
| Anchura | 2700 mm |
| Número niveles de almacenamiento | 2 |
| Anchura de compartimento | 2700 mm |
| Intervalo de empleo | Estantería para palés |
| Carga del panel máxima | 4800 kg |
| Número de travesaños longitudinales | 4 |
| altura inferior de compartimento | 1000 mm |
| Altura travesaño | 100 mm |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 2400 kg |
| Asiento de paletas con capacidad de carga | 800 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 1100 mm |
| Tipo de producto | Estantería para palés |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Bastidores soporte Altura 2500 mm | 992461 2500 |
| Pasadores de seguridad, 12 piezas Número de pasadores de seguridad 12 | 992501 12 |
| Anclaje al suelo Cantidad de anclajes al suelo 2 | 992545 2 |
| Par de travesaños longitudinales Anchura 2700 mm | 992482 2700 |