

**Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255130 32
GTIN	4062406609436
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	32 mm
Pieza de repuesto	259981 3
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Longitud total L	170 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa  
25/16 mm

250018 25/16

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa  
25/15 mm

250610 25/15

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3

259981 3

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa  
25/12 mm

251112 25/12