Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	255130 32
GTIN	4062406609436
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Tamaño del mango	32 mm
Pieza de repuesto	259981 3
Longitud de la cabeza L₁	40 mm
Código ISO Soporte	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Longitud total L	170 mm
Anchura de función L₄	40 mm
Plaquita de corte adecuada	CN 1606; DN 1506; SN 1204
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

25/12 mm



251112 25/12

Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete
Accesorios	
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/16 mm	250018 25/16
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/15 mm	250610 25/15
Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3	259981 3

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa