



Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 32mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 255131 32 |
| GTIN | 4062406609443 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204.. |
| Tamaño del mango | 32 mm |
| Anchura de función L ₄ | 40 mm |
| Longitud total L | 170 mm |
| Código ISO Soporte | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 |
| Pieza de repuesto | 259981 3 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 40 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/12 mm

251113 25/12

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/15 mm

250611 25/15

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 3

259981 3

Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa
25/16 mm

250019 25/16