



## Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	255160 1
GTIN	4062406609450
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Código ISO Soporte	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Longitud total L	200 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	150 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,25 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	19 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,25 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	20 mm

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Pieza de repuesto	259981 10
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Barra de mandrinar