



Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	255160 2
GTIN	4062406609467
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	25 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	32 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	25 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm

Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Código ISO Soporte	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Pieza de repuesto	259981 11
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Barra de mandrinar