



Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	255160 3
GTIN	4062406609474
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Código ISO Soporte	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Pieza de repuesto	259981 12
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Barra de mandrinar