



## Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, izquierda, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	255161 3
GTIN	4062406609504
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	31 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Código ISO Soporte	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	200 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	32 mm

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Pieza de repuesto	259981 12
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Barra de mandrinar