

Garant GRIDLINE

Juego de ruedas regulable en altura Juego de 2 piezas, Tipo: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	927206 1
GTIN	4062406605285
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Regulación manual de la altura como módulo insertado en las patas el banco de trabajo, incluidas ruedas con \varnothing 125 mm. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura. El juego de ruedas tiene una capacidad de carga máxima de 100 kg y no se puede montar en pies soporte de 900 mm de altura. No es posible en combinación con bancos de trabajo Ready-to-go. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm.

Suministro:

Juego constituido por 2 módulos insertables, adecuados para 1 pie soporte o 2 patas. Juego integrado por 2 módulos insertables con **ruedas fijas** incluido material de fijación.

Lacado:

Regulación de la altura gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Ruedas galvanizadas, no configurables.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm. Para un banco de trabajo con 2 pies soporte necesita 2 juegos. Para calcular la capacidad de carga del banco de trabajo, solo se deben tener en cuenta 3 ruedas. La capacidad de carga máxima de un banco de trabajo corresponde a 150 kg.

Descripción técnica

Anchura	45 mm
Intervalo de regulación de altura	150 mm
Altura	325 mm
Profundidad	95 mm
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Capacidad de carga por rueda	50 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Rodillo