

Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 8mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085925 8
GTIN	4045197153555
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Fuerza de sujeción nominal	3 N
Altura	12 mm
Material superficie	galvanizado
Ø	8 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior	3 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

