

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020K07
Tamaño de placa	7 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄	24 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500