

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/07mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260308 16/07 |
| GTIN | 4062406602239 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------------|
| Anchura de función L ₄ | 20 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 22 mm |
| Tamaño del mango | 16 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22 |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. |
| Longitud total L | 100 mm |
| Código ISO Soporte | SDJCR/L 1616H11 |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 22 | 269028 22 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |