

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616H07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500