

**Garant****Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275009 4
GTIN	4062406598495
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4 mm
Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	continuo
Clase	HB9035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		