

Garant**Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275009 3
GTIN	4062406598488
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Ancho de tronzado w	3 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HB9035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		