

**Imán de amarre plano con gancho, Neodimio, Tamaño del mango: E1072/NEO****Datos de pedido**

Número de pedido	085974 E1072/NEO
GTIN	5012095619413
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Se puede girar libremente 360° alrededor de la base magnética y bascular 180°.

Aplicación:

Ideal para colgar diferentes artículos sin tornillos ni clavos.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	400 N
Ø	36 mm
Peso	65 g
Altura	65 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

