

**Imán de amarre plano con gancho, Neodimio, Tamaño del mango: E1070/NEO****Datos de pedido**

Número de pedido	085974 E1070/NEO
GTIN	5012095619390
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

Se puede girar libremente 360° alrededor de la base magnética y bascular 180°.

**Aplicación:**

Ideal para colgar diferentes artículos sin tornillos ni clavos.

**Descripción técnica**

Ø	25 mm
Peso	38 g
Altura	65 mm
Fuerza de sujeción nominal	180 N
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

