



## Imán de amarre plano con mosquetón, Neodimio, Tamaño del mango: E1066/NEO



### Datos de pedido

Número de pedido	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Clase de artículo	08Q

### Descripción

**Ejecución:**

Resistente a temperaturas de máx. 80°C.

**Aplicación:**

Ideal para sujetar y colgar cuerdas, alambres y cables, etc.

### Descripción técnica

Ø	28 mm
Fuerza de sujeción nominal	200 N
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Altura	14 mm
Peso	30 g
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

