



Caja de surtido de uniones atornilladas estándar, Tamaño del mango: SET1



Datos de pedido

Número de pedido	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Caja de surtido de piezas de torneado de latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temp. de servicio máx. 150 °C.

Caja de surtido de plástico manejable, resistente y de alta calidad, con las boquillas, manguitos, boquillas dobles, boquillas reductoras, tornillos de cierre y contratuercas más habituales del programa de piezas de torneado de latón. En total se presentan 35 clases distintas de piezas pequeñas de manera clara en 21 cajas de plástico. Los insertos se pueden sacar y se colocan individualmente en la caja. Todos los insertos están rotulados con los números de artículo de las piezas contenidas.

Contenido:

30 boquillas de manguera enroscables: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 enterrosas: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 boquillas reductoras G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 manguitos G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220

tornillos de cierre G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 boquillas de manguera dobles 6, 9, 13 mm

20 contratuercas G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21

adhesivo de roscas 10 ml

1 cinta de obturación de PTFE

Descripción técnica

Material

Latón