

Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo₅, Ø: 32mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085922 32
GTIN	2050000965258
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo₅).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura	7 mm
Fuerza de sujeción nominal	220 N
Material superficie	galvanizado
Altura con rosca	15,5 mm
Peso	48 g
Casquillo roscado	sí
Ø	32 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C

Rosca	M5 mm
Material núcleo del imán	SmCo ₅
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M5	085921 M5
--	-----------