



## Pistola neumática, Tipo: STAR



### Datos de pedido

Número de pedido	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Pistola de soplado **de alto rendimiento de dosificación precisa; rendimiento de soplado triple** en comparación con las pistolas de soplado convencionales.

**Adaptación universal**, hasta 10 bar de presión de servicio.

#### Suministro:

Incluye boquilla portatubos y boquilla de manguera de 9 mm.

#### Nota:

Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.º 080263 H1 y 955750.

### Descripción técnica

Tipo	STAR
Valor del flujo a 6 bar	680 l/min
Presión de servicio máx.	10 bar
Tipo de producto	Pistola

---

## Accesorios

Tubo de alargamiento para pistola neumática Longitud  
300 mm

---

080134 300