

**KÄRCHER****Barredora, Tipo: KM7030CBP****Datos de pedido**

Número de pedido	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Clase de artículo	07C

**Descripción****Ejecución:**

Barredora manual con accionamiento eléctrico de rodillo de barrido y de escoba lateral para un buen efecto de barrido en curvas izquierdas y derechas. Ranurado universal para limpieza interior y exterior, filtro de polvo con aspiración, bastidor de plástico resistente, rodillo de barrido principal fácilmente ajustable y escoba lateral regulable con progresión continua.

- **aspiración integrada**
- **Alimentación por batería**
- **escoba lateral y rodillo barredor accionados**

Máquina de limpieza de suelos guiada a mano para una gran diversidad de usos y diferentes tamaños de superficies. Alternativamente como versión conectada por red o a pilas. Alta productividad y ahorro en el consumo.

**Descripción técnica**

Altura	1050 mm
Anchura	770 mm
Longitud	1200 mm
Consumo de potencia	195 W

Tensión de batería	12 V
Suministro de energía	a batería
Duración de funcionamiento máxima	150 min
Volumen recipiente	30 l
Peso neto	48 kg
Anchura de trabajo con escoba lateral	700 mm
Tipo de producto	Aparato de limpieza para suelos