

KÄRCHER**Aspiradora, Tipo: BR4010CADV****Datos de pedido**

Número de pedido	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

La BR 40/10 C: la máquina más económica de su clase. La máquina compacta y potente dispone de una anchura de trabajo de 400 mm y tiene un volumen de depósito de 10 l. La variante Avance dispone de ruedas de transporte adicionales y un ajuste de la presión del cepillo. Máquina de limpieza de suelos guiada a mano para una gran diversidad de usos y diferentes tamaños de superficies. Alternativamente como versión conectada por red o a pilas. Alta productividad y ahorro en el consumo.

Anchura de trabajo cepillos: 400 mm

Anchura de trabajo aspiración: 400 mm

Longitud: 520 mm

Anchura: 470 mm

Altura: 1150 mm

potencia máx. de superficie: 400 m²/h

Descripción técnica

Anchura de trabajo cepillos	400 mm
Peso incluidos accesorios	30 kg

Anchura	470 mm
Volumen del depósito de agua de suciedad	10 l
Consumo de potencia	2300 W
Anchura de trabajo aspiración	400 mm
Longitud	520 mm
Altura	1150 mm
Volumen del depósito de agua fría	10 l
presión mín. del cepillo	100 g/cm ³
potencia máx. de superficie	400 m ² /h
Número de revoluciones del cepillo	1100 min ⁻¹
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de red	220 - 240 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de limpieza para suelos