



Lámpara de mesa LED, Tamaño del mango: 10



Datos de pedido

Número de pedido	081408 10
GTIN	4260131239168
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de mesa innovadora "Comet" con reconocimiento de gestos en el cabezal para encender y apagar, así como para controlar la función de atenuación. Además, la temperatura de color puede modificarse según las necesidades a través de un segundo sensor, también mediante reconocimiento de gestos. Los dos sensores reaccionan en cuanto se sitúa la mano debajo. Gracias a su robusta y elegante carcasa de aluminio anodizado plateado, combinada con el clásico eje flexible con revestimiento de tela negra, la lámpara se adapta perfectamente al mobiliario de oficina moderno.

- **Pie de mesa robusto.**
- **Iluminación uniforme homogénea de 120° y baja reflexión.**
- **El color de la luz puede modificarse de blanco frío a blanco cálido mediante un sensor en el cabezal.**
- **Regulación de la atenuación en continuo, también por reconocimiento de gestos en el cabezal.**
- **Sin reflejos ni parpadeos.**

Descripción técnica

Bombilla	Lámpara LED
Temperatura de color	2700 - 5500 K

Rendimiento lumínico	10 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Color luz	blanco cálido
Color luz	blanco frío
Color luz	blanco neutro
Altura total	900 mm
Corriente de alumbrado	960 lm
Cabezal de lámpara anchura	30 mm
Cabezal de lámpara profundidad	210 mm
Cabezal de lámpara altura	10 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo