



## Lámpara de trabajo LED con control por gestos, Tipo: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	081409 10
GTIN	4260131239366
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Lámpara de trabajo innovadora **con reconocimiento de gestos** en el cabezal para encender y apagar, así como para controlar la función de atenuación. La temperatura del color se puede cambiar según sea necesario. La lámpara se puede utilizar de forma variable en diversos campos de aplicación.

- **Pie magnético potente.**
- **Iluminación uniforme homogénea de 120° y baja reflexión.**
- **Sin reflejos ni parpadeos.**
- **El color de la luz puede modificarse de blanco frío a blanco cálido mediante un sensor en el cabezal.**

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

#### Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.º 081418/081419.

### Descripción técnica

Rendimiento lumínico	10 W
Clase de protección IP	IP 65
Cabezal de lámpara profundidad	210 mm
Ø de pie magnético	66 mm
Peso	760 g
Cabezal de lámpara altura	10 mm
Cabezal de lámpara anchura	30 mm
Temperatura de color	2700 - 5500 K
Altura total	750 mm
Corriente de alumbrado	960 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo