



Pie de rey digital HCT con Bluetooth, Capacidad de medición: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	412790 200
GTIN	4062406629441
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con **Bluetooth 5.0**. Indicador LCD de fácil lectura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Superficie agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma fina. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID). Desconexión automática programable, así como acceso automático programable al modo de reposo a través de la aplicación HCT.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 200 mm
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	ISO 13385
Longitud del pico	50 mm
Serie	HCT
Lectura	0,01 mm

Suministro de energía	con pilas
Varilla de profundidad existente	sí
Calibración	A1
Lectura	0,0005 pul
Tipo de pila	Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 n.º CR2032
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236