

**HOLEX****Calibre de profundidad digital HCT con Bluetooth, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418743 300
GTIN	4062406629489
Clase de artículo	42A

**Descripción****Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS, y la aplicación HCT para Windows. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Descripción técnica**

Lectura conmutable	0,0005 pul
Calibración	A1
Serie	HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Sección transversal regleta graduada	16×4 mm
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud de puente	100 mm
Lectura conmutable	0,01 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

## Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
---	--------