



Calibre de profundidad digital HCT con Bluetooth, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	418743 150
GTIN	4062406629472
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS, y la aplicación HCT para Windows. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	0,01 mm
Longitud de puente	100 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Interfaz	Interfaz Bluetooth

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Sección transversal regleta graduada	16×4 mm
Serie	HCT
Tipo de pila	Pila de botón
Suministro de energía	con pilas
Calibración	A1
Lectura conmutable	0,0005 pul
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
---	--------