

HOLEX**Imán cilíndrico plano con placa protectora, AlNiCo, Ø: 38mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085944 38
GTIN	4045197372857
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- **Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.**
- **Fijación del imán desde abajo a través del taladro con avellanado.**
- **Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (tam. 19 hasta 100 °C).**

Aplicación:

Construcción de dispositivos.

Descripción técnica

Ø	38,1 mm
Ø perforación de fijación	5,2 mm
Material superficie	Acero
Altura	10,35 mm
Fuerza de sujeción nominal	130 N
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

