



## Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tamaño del mango: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	676565 1
GTIN	4013288221124
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango especialmente pequeño y ergonómico de 2 componentes con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

#### Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 675550 de cada tam. TX15; TX20; TX25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 uds. 0,8 × 5,5 mm

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Longitud total	69 mm

Asiento para puntas	D 6,3
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas