

CARTEC**Cáncamo, Ø de rosca: M10**

Datos de pedido

Número de pedido	086486 M10
GTIN	8013429800016
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje atornillable, giratorio en 360°, para la elevación de cargas pesadas, con rodamiento de bolas, 100 % a prueba de agrietamiento, **certificado por DGUV.**

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,3 t
Anchura ojal B	30 mm
Tipo de producto	Cáncamo