

CARTEC**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M10**

Datos de pedido

Número de pedido	086487 M10
GTIN	8013429801037
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Longitud de rosca L: 16 mm

Ø exterior anillo B: 45 mm

Ø collar apoyo C: 25 mm

Altura total F: 10 mm

Descripción técnica

Peso	0,135 kg
Color	rojo
Ø exterior anillo B	45 mm
Altura total F	10 mm
Longitud de rosca L	16 mm
Ø collar apoyo C	25 mm

Tipo de producto

Tornillo de cáncamo