

Garant**Estabilizador de barras de mandrinar 7×D mini, Tipo: 12L****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319467 12L |
| GTIN | 4062406641856 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 10×D.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Sentido del corte | derecha |
| Desplazamiento Z con respecto al eje | 10,5 mm |
| Ø del mango D ₂ | 32 mm |
| Longitud de voladizo L ₁ | 84 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 12 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Radio R | 2 mm |
| Longitud del mango L _s | 53 mm |
| C | 1 mm |
| Longitud total L ₂ | 143 mm |
| Profundidad de giro interior hasta | 7×D |
| Oscilación | amortiguado |
| Tipo de producto | Estabilizador de barras de mandrinar |