

## Cubeta colectora plegable y transitable Rigid-Lock Quick Berm®, Capacidad colectora: 1344l



### Datos de pedido

Número de pedido	984100 1344
GTIN	697841156432
Clase de artículo	97S

### Descripción

#### Ejecución:

Cubeta plegable y transitable de tejido con recubrimiento de PVC. Construcción de una pieza: instalación más rápida y sencilla, no requiere montaje. El tejido con recubrimiento de PVC es resistente a una multitud de sustancias químicas, incluyendo petróleo, aceites, lubricantes y la mayoría de ácidos. Resistente a los rayos UV a largo plazo, ideal para el uso en el exterior.

**Tecnología Rigid-Lock:** El diseño patentado del apoyo maximiza el espacio interior de la cubeta colectora y reduce el riesgo de tropiezo en las partes exteriores. Bloquean las paredes laterales en una posición vertical de 90° y de 30 cm de altura para lograr una elevada estabilidad estructural. Las paredes laterales se pueden bajar rápidamente para facilitar la entrada y salida. El soporte se encuentra en un cubo protector de nailon y, enclavado en la posición inferior, soporta un peso por tráfico de vehículos con un máximo de 5000 kg por neumático. El cubo tiene agujeros integrados para el asiento de anclajes (anclaje no incluido en el volumen de suministro).

**CriticalCorner™:** Diseño CriticalCorner™ reforzado con soldaduras de alta frecuencia diagonales perimetrales utilizando energía electromagnética y presión genera una unión duradera e impermeable para una retención del 100 %. Evita que las esquinas se hinchen, se desmolden o se hundan con retención completa para una fiabilidad estanca a los líquidos. Las paredes tienen una franja de 25 mm resistente a la abrasión a lo largo del borde superior

para aumentar el grosor de la pared y su integridad. La impermeabilización de las costuras evita que penetren o salgan de la berma aire, gases, vapores o líquidos.

Cubeta duradera plegable y transitable para barriles, recipientes IBC y depósitos. El tejido con recubrimiento de PVC modificado EnGuard™ V es apropiado para la colocación de materiales pesados en la sala de trabajo, situaciones de entrada y salida ocasional y tránsito de peatones.

**Nota:**

- **Para la medida exterior, añade 203 mm a la anchura y la profundidad, para tener en cuenta el apoyo y el cubo.**
- **A la hora de seleccionar el tamaño de la berma, debe mantenerse una distancia de 305 mm en la entrada para la bajada y subida de la pared.**

## Descripción técnica

Anchura	2400 mm
Profundidad	1800 mm
Altura plegada	310 mm
Altura de cubeta	300 mm
Ancho plegada	610 mm
Profundidad plegada	610 mm
Capacidad colectora	1344
Quality Dress	Rigid-Lock QuickBerm®
Tipo de producto	Cubeta plegable