

## Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085925 13
GTIN	2050000965111
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Altura	18 mm
Ø	13 mm
Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	10 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Medida máxima acortamiento lado posterior	7 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

