

Ducha ocular, Tamaño del mango: 1



Datos de pedido

Número de pedido	984150 1
GTIN	662641921580
Clase de artículo	97S

Descripción

Ejecución:

Ducha de ojos y facial **montada en la pared** con **cubierta de ABS** para interiores.

Posibilidad de montaje en exteriores, siempre que no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento.

Cubierta integrada unida a la válvula de entrada. Al abrir la cubierta se acciona automáticamente la ducha. La cubierta garantiza también que la cubeta se mantenga limpia y libre de suciedad. Válvula reguladora de cantidades para que la cantidad de agua sea óptima. Los reguladores de chorro ventilados ofrecen un mejor rendimiento de lavado. Según la norma ANSI.

Descripción técnica

Quality Dress	STD-45G
Situación de montaje	montada en la pared
Intervalo de aplicación	Interior y exterior
Valor del flujo	12 l/min
Presión del flujo	2 - 6 bar
Presión del flujo	29,01 - 87,02 psi
Tipo de producto	Ducha ocular

