

## Ducha ocular, Tamaño del mango: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	984150 2
GTIN	662641922419
Clase de artículo	97S

### Descripción

#### Ejecución:

Ducha de ojos y facial **montada en la pared** con **cuqueta de acero fino abierta** para interiores. También puede utilizarse en exteriores, siempre que no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento. Dos boquillas pulverizadoras, protegidas por capuchones de polvo que se levantan al activar la ducha ocular. Válvula reguladora de cantidades para que la cantidad de agua sea óptima. Los tamices de filtro de malla estrecha y los reguladores de chorro separados proporcionan un chorro de agua suave y perlado. Según la norma ANSI.

### Descripción técnica

Quality Dress	STD-85G(D)
Situación de montaje	montada en la pared
Intervalo de aplicación	Interior y exterior
Valor del flujo	12 l/min
Presión del flujo	29,01 - 87,02 psi
Presión del flujo	2 - 6 bar
Tipo de producto	Ducha ocular

