

Ducha de emergencia, Tamaño del mango: 2



Datos de pedido

Número de pedido	984160 2
GTIN	662641922396
Clase de artículo	97S

Descripción

Ejecución:

Combinación de ducha de emergencia para el montaje en el suelo con ducha ocular y facial. Adecuado para el uso en interiores. Con cubeta abierta de acero fino para mejorar la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Accionamiento de la ducha de emergencia por medio de la palanca de mano. Accionamiento de la ducha ocular / facial por medio de la placa de compresión o la placa base. Según la norma ANSI. Con tuberías de tubo de acero fino.

Descripción técnica

Profundidad	741 mm
Situación de montaje	montada en el suelo
Conexión rosca BSP	1.1/4 pul
Altura	2288 mm
Quality Dress	EXP-18GS/85G(D)
Intervalo de aplicación	interior
Anchura	350 mm

Valor del flujo de la ducha de emergencia	76 l/min
Valor del flujo de la ducha ocular/ facial	12 l/min
Presión del flujo	2 - 6 bar
Presión del flujo	29 psi
Tipo de producto	Ducha de emergencia