

## Ducha ocular, Tamaño del mango: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	984150 3
GTIN	662641921689
Clase de artículo	97S

### Descripción

#### Ejecución:

Ducha ocular, facial y corporal **portátil** para lugares que no son adecuados para instalaciones fijas. El cilindro de presión de 15 litros de acero fino con manguera y ducha manual permite un tratamiento eficaz de hasta 3 minutos. El manómetro y la válvula de seguridad con efecto doble evitan la sobrepresión y sirven para eliminar la presión en la limpieza y el mantenimiento. Incluye etiqueta de comprobación para el registro de los trabajos de comprobación/mantenimiento realizados.

### Descripción técnica

Quality Dress	STD-38G
Intervalo de aplicación	Interior y exterior
Valor del flujo	6 l/min
Situación de montaje	portátil
Presión del flujo	100 psi
Presión del flujo	2 - 6 bar

Tipo de producto

Ducha ocular