

Garant**Fresa de desbaste HSS-Co8, Sin revestimiento, Ø js14 DC: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192520 12
GTIN	4045197106674
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:****Con perfil de labio destalonado por muela.**

Geometría de corte frontal para inmersión.

- **Ranuras para viruta amplias rectificadas con máxima precisión.**
- **Ángulo de desprendimiento especial para aluminio y metales no férricos.**

Ventaja:Las grandes cajas de virutas son adecuadas **para un elevado volumen de arranque de viruta.****Descripción técnica**

Ø de corte D_c	12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Número de dientes Z	3
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de filo L_c	53 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	js14
Ángulo de hélice	36 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresado	WR
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	138 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	9 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		