

## Imán de agarre plano con rosca interior, Neodimio, Ø: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085924 8
GTIN	2050001737724
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

#### Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

### Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	13 N
Altura con rosca	11,5 mm
Ø	8 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Altura	4,5 mm
Casquillo roscado	sí
Rosca	M3 mm

Peso	3,5 g
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

---

## Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M3	085921 M3
---	-----------