

**Imanes de barra Juego de 2 piezas, AlNiCo, Ø×Longitud: 8X25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- Forma cilíndrica, muesca en los polos idénticos.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (barniz 100 °C).
- Las barras de pueden prolongar alineándolas.

Descripción técnica

Longitud	25 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Ø	8 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de barra